

SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Scout
Type	Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Roestvrij	✓
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	242 mm
Totale breedte	72 mm
Totaal gewicht	2,912 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisielokogellager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	64 Shore A

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Hoekig
Zwenklager	Precisielokogellagers
Offset	50 mm
Zwenk radius	150 mm
Uitzwenking	300 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	130 mm
Breedte plaat	74 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	110 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	50 mm
Diameter bevestigingsgat	10,5 mm

SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

