

# NOVATECH

ETP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582369458

Numărul de comandă 00834378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	560 kg
Capacitate de încărcare statică	1400 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	1,198 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	85 mm
Benză de rulare	70 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	70 mm
Lățimea corpului	70 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D
Tip rulment	6204

# NOVATECH

ETP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582369458

Numărul de comandă 00834378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

