PRODUCTINFORMATIE

KAPPA LOAD

9651TOO250P63

EAN 4031582314649

Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●○○○○
Verloop	●●●●●
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1320 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	2640 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	305 mm
Totaal gewicht	5,34 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Precisiekogellager
Offset	61 mm
Uitzwenking	398 mm
Lubrication nipple	1

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA LOAD

9651TOO250P63

EAN 4031582314649

Bestelnummer 00830361

Product Drawings







© Copyright 2026 TENTE International GmbH