

# ULTRATECH

ICP160x50-Ø20

EAN 4031582445176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Ultratech                            |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 800 kg                               |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 640 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 1600 kg                              |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Peso geral                        | 1,1 kg                               |

## RODA


|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Alumínio                         |
| Material do piso da roda   | Poliuretano Ultratech, fundido   |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 160 mm                           |
| Largura do Piso            | 50 mm                            |
| Diâmetro do furo do eixo   | 20 mm                            |
| Comprimento do cubo        | 60 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |



# ULTRATECH

ICP160x50-Ø20

EAN 40311582445174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.