

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Rendelési szám 00800241



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Delta twin
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	400 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-30 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	1,93 kg
Teljes szélesség	92 mm



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VÁZ

A ház anyaga	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szín	Átlátszó bevonat
Ellensúlyoz	25 mm
Körbeforgás	124 mm
Kupola átmérője	73 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	100 mm
Talplemez szélessége	100 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	63 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	78 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	63 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	78 mm
Tengely furat átmérője	10,5 mm

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Rendelési szám 00800241

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

