

# NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Numero d'ordine 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	300 mm
Larghezza battistrada	100 mm
Asse diametro del foro	40 mm
Lunghezza mozzo	120 mm
Larghezza corpo	100 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	3120 kg
Portata a 6 km/h	2600 kg
Portata statica	5200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	18,81 kg

# NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Numero d'ordine 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

