

GALEA

5070PJH100P30-10

EAN 4031582378597

Номер на поръчката 00770897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта | Galea |
| Тип | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 139 mm |
| Обща ширина | 66 mm |
| Общо тегло | 0,42 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 90 mm |
| Интерференция при завъртане | 180 mm |
| Диаметър на купол | 59 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 10 mm |

GALEA

5070PJH100P30-10

EAN 4031582378597

Номер на поръчката 00770897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

