

ZETA

4680ITP160P63 SUPER CONVEX R25

EAN 4031582444544



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Koroziijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	500 kg
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais svars	2,964 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacikstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	135 mm
Grozāms savienojums	270 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ZETA

4680ITP160P63 SUPER CONVEX R25

EAN 4031582444544



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

