

NOVATECH

ETY 080X20-Ø25 HL12

EAN 4031582365382
 订单号 00835789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|----------|-----------------|
| 轮体材料 | 钢、铁 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 (RS/2RS) |
| 轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 80 mm |
| 胎面宽度 | 20 mm |
| 轴孔直径 | 25 mm |
| 中心长度 | 12 mm |
| 轮体宽度 | 20 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Novatech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 140 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 110 kg |
| 静态载重 | 280 kg |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总重量 | 0.3 kg |

技术图纸

