

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985  
Objednávací číslo 00035516

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	250 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	155 mm
Stavební výška	75 mm
Celková hmotnost	1,169 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko, Nerezové
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrdość Běhoun (A)	63 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	123 mm
Průměr otáčení	246 mm
Poloměr otáčení	75 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985  
Objednáací číslo 00035516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

8477U00125P62-neu

