INFORMACJE O PRODUKCIE

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	38 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm
Średnica otworu Oś	6 mm
Długość piasty	21,5 mm
Szerokość korpusu	20 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Basetech
Typ	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	35 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	70 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numer zamówienia 00050767

Rysunki produktu

