



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	56 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.12 kg

CHAPE

Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	54 mm
Diamètre d'encombrement	108 mm
Diamètre du dôme	0 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	7 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	7 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

