

DURATECH

UOR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Número de pedido 00030965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	36 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	44,4 mm
Anchura del cuerpo	36 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-25 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,176 kg

DURATECH

UOR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Número de pedido 00030965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

