

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga estática	250 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	82,5 mm
Peso total	0,5 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de rodillos, amortiguado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	25 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	70 Shore D

SOPORTE

Desplazamiento	36 mm
Radio de giro	63 mm
Interferencia de giro	126 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	73 mm
Anchura de la placa	73 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	58 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	58 mm
Diámetro del orificio de la placa	7 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Por favor, calcule la capacidad de carga total para la aplicación como el doble de la capacidad de carga de una sola rueda al utilizar cuatro ruedas.

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

