

LUMINA

A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip	Rola pivotantă cu Frână intermitentă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	Da
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	61 mm
Lățime totală	55 mm
Greutate totală	0,1 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FURCA

Materialul de construcție	Polipropilenă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	20 mm
Raza de pivotare	52 mm
Interferență pivotantă	104 mm
Diametru cupolă	38 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	8 mm
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm
Lungime Tijă	20 mm

LUMINA

A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249

Numărul de comandă 00075213

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

