

ALPHA STAINLESS

8477UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Alpha stainless |
| Тип | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 150 kg |
| Нержавіюча сталь | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 300 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 128 mm |
| Загальна вага | 0,957 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь, важка |
| Виля Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув) | 41 mm |
| Поворотне з'єднання | 242 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8477UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

