

STORA

2340PHP125P30-13

EAN 4031582357646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	157 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, antistatisch
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	38 mm
Zwenk radius	100,5 mm
Uitzwenking	201 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm

STORA

2340PHP125P30-13

EAN 4031582357646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

