

MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Numero d'ordine 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Grigio blu (RAL7031)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	200 kg
Portata statica	400 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,27 kg

MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Numero d'ordine 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

