

INTEGRAL TWIN

2944UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302554

Objednávací číslo 00032916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral twin
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Standardní	EN12531 – Kolečko pro nemocniční lůžka
Nosnost 3 km/h	125 kg
Nosnost 4 km/h	125 kg
Statický Nosnost	375 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	150 mm
Celková šířka	63 mm
Celková hmotnost	1,16 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Šedá bílá (RAL9002)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	12 mm
Šířka těla	12 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva	Šedá bílá (RAL9002)
Offset	37,5 mm
Radius otočení	103 mm
Otočné rušení	206 mm
Průměr otočné kamery	61,5 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr Matice	32 mm
Délka Matice	51 mm
Poloha Matice	7 mm
Množství montážních otvorů pro Matice	4



Německá cena
za
Design



Ocenění Red
Dot
Design
Award

INTEGRAL TWIN


2944UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302554
Objednáací číslo 00032916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Německá cena
za
Design



Ocenění Red
Dot
Design
Award