

AGILA

2478PJP050P41

EAN 4031582327434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	고정 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
적재 용량 정적	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	69 mm
전체 체중	0.095 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	50 mm
트레드 폭	19 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한

피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	55 mm
플레이트 너비	55 mm
플레이트 홀 길이(최소)	38.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)	44 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	38.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	44 mm
플레이트 구멍 직경	6.3 mm

AGILA

2478PJP050P41

EAN 4031582327434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

