

# AGILA

2470DIK125P30-11

EAN 4031582010350

Номер замовлення 00006083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                      |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                     |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                      |
| Загальна висота                    | 160 mm                     |
| Загальна ширина                    | 60 mm                      |
| Загальна вага                      | 1,038 kg                   |

## КОЛЕСО

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь аркуша                 |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування    |
| Носіння                 | Конічний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Пасивований блакитним        |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем      |
| Діаметр                 | 125 mm                       |
| Протектор               | 32 mm                        |
| Ширина тіла             | 32 mm                        |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A              |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегами      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 41 mm                   |
| Радіус повороту     | 103,5 mm                |
| Поворотне з'єднання | 207 mm                  |
| Діаметр ковпачка    | 60 mm                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт  |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 11 mm   |
| Підказка                           | Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. |

# AGILA

2470DIK125P30-11

EAN 4031582010350

Номер замовлення 00006083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

