INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●○○○
Kustības troksnis	●●●●●
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	600 kg
Kravnesība pie 6 km/h	500 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	3,48 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds, smags
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A


ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Pasūtījuma numurs 00830559

Produkta rasējumi




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Pasūtījuma numurs 00830559



© Copyright 2026 TENTE International GmbH