

# E-DRIVE FLEX


EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Номер на поръчката 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	E-Drive flex
Тип корпус	Задвижващ модул
Температурен диапазон (минимален)	5 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща ширина	190 mm
Общо тегло	6,52 kg
Дължина	Макс. 315 mm (задействано спешно освобождаване)
Диаметър на колелото	125 mm, граница на износване 115 mm
Резба Колело	Плътна гума, без маркировка, Бръснач А 63
ширина на колелото	35 mm
Ширина	190 mm
Максимална сила на тягата	25 N
Максимална сила на повдигане / сила на контактно налягане	400 N
Височина в начална позиция	140 mm
Височина на инсталация	170 mm
Аварийно освобождаване	Механичен
Вид защита	IPX4 (разпръскване на вода от всички страни, всички щепсели са включени)
Допустима околна температура	Работна температура от 5°C до 40°C, влажност на въздуха 90 %, без кондензация
Тегло	6 kg
Максимална скорост	4 km/h
ПРОСВЕТ	30 mm
Неравности на земята (минимум)	-15 mm
Неравности на земята (максимална)	15 mm
Допустима температура на съхранение (минимална)	-10 °C
Допустима температура на съхранение (максимална)	45 °C

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Номер на поръчката 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на резбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Колело с фланец
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	40 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Електрически
Форма Вилица	Шофиране
Цвят	Синьо покритие

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	100 mm
Ширина на плаката	95 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	100 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

## ДВИГАТЕЛ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИЯ АГРЕГАТ

Номинално напрежение	24 V
Номинален ток	7 Ah
Номинална изходна мощност	73,1 W
Номинална скорост	174,5 m/mn
Посоки на пътуване	Напред и назад

## АКТУАТОРНА ДВИГАТЕЛНИЯ АГРЕГАТ

Номинално напрежение	24 V
Номинален ток	3,5 Ah
Номинална изходна мощност	14,8 W
Номинална скорост	35,3 m/mn

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Номер на поръчката 00061635

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

