

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884
Número de pedido 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech heat
Tipo	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	50 kg
Inoxidable	✓
Capacidad de carga estática	100 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	134 °C
Peso total	0,084 kg

ARO

Material del cuerpo	Tejidos sintéticos termoplásticos, Resistente al calor
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Arbusto de cojinete seco
Color Aro	Negro
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	25 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	27 mm
Anchura del cuerpo	25 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	80 Shore D

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Número de pedido 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

