

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195

Rendelési szám 00038946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	155 mm
Összsúly	1,174 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Tengely	Csavar anyával
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	64 Shore A

VÁZ

Anyag	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	242 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195
Rendelési szám 00038946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

