

# STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447  
Número de comanda 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Stylea                |
| Tipus de carcassa          | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 50 kg                 |
| Tracidad de carga estàtica | 100 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 33 mm                 |
| Àmplia general             | 52 mm                 |
| Pes total                  | 0,047 kg              |

## RODA

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                       | Coixinet llis tub Separador   |
| Eix                              | Riveció                       |
| Protectors de fil                | Sense vigilància              |
| Diametralització                 | 35 mm                         |
| Banda de rodadura ample          | 12 mm                         |
| Corporació ample                 | 12 mm                         |

## SUPORT

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Material             | Poliamida              |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda       |
| Scamiento giratorio  | Espiga, Swiveling      |
| Color                | Grafit negre (RAL9011) |
| Desplaçament         | 12 mm                  |
| Scio de giro         | 37 mm                  |
| Sterferencia de giro | 74 mm                  |
| Dome Dictel          | 15,2 mm                |

## FITACIÓ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 9 mm                   |

# STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Número de comanda 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

