

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Número de comanda 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●●

Resistència a a la corrosió ●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte | Stylea |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 50 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 100 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 33 mm |
| Àmplia general | 52 mm |
| Pes total | 0,047 kg |

RODA

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Poliàmida |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Coixinet llis tub Separador |
| Eix | Riveció |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 35 mm |
| Banda de rodadura ample | 12 mm |
| Corporació ample | 12 mm |

SUPORT

| | |
|----------------------|------------------------|
| Material | Poliàmida |
| Forquilla Forma | Suport Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Espiga, Swiveling |
| Color | Grafit negre (RAL9011) |
| Desplaçament | 12 mm |
| Scio de giro | 37 mm |
| Sterferencia de giro | 74 mm |
| Dome Dictel | 15,2 mm |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Tipus de Fitting | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 9 mm |

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447
Número de comanda 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

