

KAPPA LOAD

9650FTP250P64 CL97

EAN 4031582314250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Kappa load
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	2160 kg
6km/h에서의 적재 용량	1800 kg
적재 용량 정적	3600 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	305 mm
전체 너비	140 mm
전체 체중	15.55 kg

휠

차체 재질	주물
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	250 mm
트레드 폭	80 mm
차체 너비	80 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
색상	아연-철(투명)
오프셋	65 mm
회전 반경	195 mm
회전 간섭	390 mm
	✓
돔 직경	140 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	175 mm
플레이트 너비	140 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	140 mm
플레이트 구멍 직경	15 mm

제품 정보

KAPPA LOAD

9650FTP250P64 CL97

EAN 4031582314250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA LOAD

9650FTP250P64 CL97

EAN 4031582314250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

