

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Forma
Type	Wielen met Richtingslot
Draagvermogen bij 3 km/h	125 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-18 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	120 °C
Totale hoogte	166 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	18 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	60 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Zink-die-casting / Aluminium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	41 mm
Zwenk radius	117 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	92 mm
Breedte plaat	64 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	73 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	43 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	45 mm
Diameter plaatgat	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

