

# AGILA STAINLESS

7470PJO125P51

EAN 4031582350340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○   |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○   |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ●   |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Agila stainless       |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | Sí                    |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 160 mm                |
| Àmplia general             | 60 mm                 |
| Pes total                  | 0,68 kg               |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Inoxidable, mitjà   |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Inoxidable          |
| Desplaçament         | 41 mm               |
| Scio de giro         | 103,5 mm            |
| Sterferencia de giro | 207 mm              |
| Dome Dictel          | 60 mm               |

## RODA

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè             |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic  |
| El Bearing                          | Coixinet lliis          |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància        |
| Diametralització                    | 125 mm                  |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                   |
| Corporació ample                    | 32 mm                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A              |

## FITACIÓ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                    | Placa rectangular |
| Placa llarga                        | 95 mm             |
| Placa ampla                         | 70 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 50 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 75 mm             |
| Placa de diàmetre                   | 11 mm             |

# AGILA STAINLESS

7470PJO125P51

EAN 4031582350340

Número de comanda 00037176  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

