

NOVATECH

ETY 080X20-Ø25 HL12

EAN 4031582365382

Número de pedido 00835789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 140 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 110 kg

Capacidad de carga estática 280 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 0,3 kg

ARO

Material del cuerpo Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS)

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 80 mm

Ancho de Banda de rodadura 20 mm

Diámetro del agujero del Eje 25 mm

Longitud del cubo 12 mm

Anchura del cuerpo 20 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

NOVATECH

ETY 080X20-Ø25 HL12

EAN 4031582365382
Número de pedido 00835789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

