

MAXTECH

UAR 125x38-Ø12

EAN 4031582323160



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvniesība pie 4 km/h	300 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvniesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,32 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Zili pelēks (RAL7031)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	38 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	38 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

MAXTECH

UAR 125x38-Ø12

EAN 4031582323160

Pasūtījuma numurs 00030960
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

