

NOVATECH

ETP 100X40-Ø25 HL40

EAN 4031582318869

Номер заказа 00828816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта | Novatech |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 500 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 400 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1000 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общий вес | 0,75 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Сталь, железо |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 40 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 25 mm |
| Длина хаба | 40 mm |
| Ширина тела | 40 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |
| Тип подшипника | 6205 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

