



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	163 mm
总宽度	60 mm
总重量	1.08 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	131 mm
转向干涉	262 mm
圆顶直径	60 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	45 mm
螺栓螺纹位置	19 mm
螺栓安装孔数量	2

