

ELASTECH

IEP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	450 kg
Krāvnese pie 6 km/h	360 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	900 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	1,71 kg

ELASTECH


IEP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319743

Pasūtījuma numurs 00804060
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IEP 200x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582319743

Pasūtījuma numurs 00904060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.