

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074
Número de comanda 00035519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●○○○

Atràcia ●●●●●

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha stainless

Tipus Rueda fija

Tracidad de carga a 4 km/h 125 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 250 kg

Temperatura (mínim) -40 °C

Temperatura màxima (màxim) 250 °C

Alçada total 128 mm

Àmplia general 85 mm

Pes total 0,512 kg

RODA

Material corporal El termocontes de Plàstic, resistent a la calor

Material de la banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda

El Bearing Sec amb Bush

Eix Estirada de nou

Roda de color Negre

Diametralització 100 mm

Banda de rodadura ample 35 mm

Corporació ample 35 mm

La duresa del Banda de rodadura (D) 90 Shore D

SUPPORT

Material Inoxidable, pesat

Forquilla Forma Ample

Color Inoxidable

FITACIÓ

Tipus de Fitting Placa rectangular

Placa llarga 100 mm

Placa ampla 85 mm

Longitud del forat de placa (Minimum) 77 mm

Longitud del forat de placa (màxim) 60 mm

Amplària del forat de placa (Minimum) 77 mm

Amplària del forat de placa (màxim) 80 mm

Placa de diàmetre 9 mm

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074
Número de comanda 00035519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

