

ALPHA

3478UEJ125P62 T/G SMALL

EAN 4031582377026

Numéro de commande 00001846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Statique Capacité de charge	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	155 mm
Largeur totale	85 mm
Poids global	0,79 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
	souple
Bandage	Pneu élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Couleur	Zingué bleu

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	103 mm
Largeur de plaque	85 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	60 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

ALPHA

3478UEJ125P62 T/G SMALL

EAN 4031582377026

Numéro de commande 00001846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

