

AGILA

2477DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582326055

Numéro de commande 00006669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	165 mm
Largeur totale	60 mm
Poids global	1,347 kg

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur Roue	Zingué bleu
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de billes
Couleur	Zingué bleu
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	131 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm
Diamètre du dôme	60 mm

RACCORD

Type de raccord	Extenseur synthétique, rond
Tige Longueur Tige	22 mm
Fixation expansible (minimale)	19 mm
Fixation expansible (maximum)	22 mm
Astuce	Veillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.

AGILA

2477DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582326055

Numéro de commande 00006669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

