

NOVATECH

FTP 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	450 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	900 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	1.67 kg

NOVATECH


FTP 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391

Numéro de commande 00801149
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

FTP 100x50-020 H160

EAN 4031582329381

Numéro de commande 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.