

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	20 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	40 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	42,5 mm
Totale breedte	26 mm
Totaal gewicht	0,05 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Eén Kogelbaan
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	11 mm
Zwenk radius	27 mm
Draaicirkel	54 mm
Diameter koepel	26,5 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Wielkleur	Grafietszwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	32 mm
Breedte Loopvlak	14 mm
Breedte wielkern	14 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	38 mm
Breedte plaat	32 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	24 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	30 mm
Diameter plaatgat	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665

Bestelnummer 00032082

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

