**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# SOCKET

## Kunststoff Huelse R40-23/11

EAN 4031582090208



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Розетка |
| Тип | Принадлежность |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 40 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 80 kg |
| Общая высота | 36 mm |
| Общий вес | 0,01 kg |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Синтетический разъем, квадратный |
| Диаметр Болт | 23 mm |


# SOCKET

## Kunststoff Huelse R40-23/11

EAN 4031582090208

Номер заказа 00009047

**Чертежи изделия**




| Bezeichnung | A | B | C |
|---|---|---|---|
| R40-16x16 | 16 | 20 | 36 |
| R40-17x17 | 17 | 19 | 36 |
| R40-18x18 | 18 | 20 | 36 |
| R40-21x21 | 21 | 23,5 | 36 |
| R40-22x22 | 22 | 24,5 | 36 |
| R40-23x23 | 23 | 25,5 | 36 |
| R40-26x26 | 26 | 30 | 36 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH