

КАРРА

9682IEP200P63 CL67

EAN 4031582315912

Номер на поръчката 00802696



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●○○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Име на продукта | Карра |
| Тип корпус | Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 450 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 360 kg |
| Статичен Товароносимост | 900 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 245 mm |
| Обща ширина | 116 mm |
| Общо тегло | 4,981 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото | Алуминий |
| Материал на реазбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Черен реактив (подобен RAL9005) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 200 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 68 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|---|
| Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 59 mm |
| Радиус на завъртане | 160 mm |
| Интерференция при завъртане | 320 mm |
| Диаметър на купол | 111 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 135 mm |
| Ширина на плаката | 110 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

KAPPA

9682IEP200P63 CL67

EAN 4031582315912

Номер на поръчката 00802696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КАРРА

96821EP200P63 CL67

EAN 4031582315912

Номер на поръчката 00802696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

