

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732
Número de pedido 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Basetech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	125 kg
Capacidad de carga estática	250 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,064 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	80 mm
Ancho de Banda de rodadura	34 mm
Diámetro del agujero del Eje	12,1 mm
Longitud del cubo	44,4 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Número de pedido 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

