

MAXTECH

PNP 200X50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Номер замовлення 00005570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
	м'який
Матеріал протектору	Поліуретан, піноуретан
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Чорний
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	70 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Maxtech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	75 kg
Статичний Вантажопідйомність	150 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,66 kg

MAXTECH

PNP 200X50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Номер замовлення 00005570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

