

SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Scout
Typ	Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda a Brzda kola
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Nerezové	✓
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	242 mm
Stavební výška	72 mm
Celková hmotnost	3,143 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdość Běhoun (A)	64 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Hranatý
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Vyosení	50 mm
Poloměr otáčení	162 mm
Průměr otáčení	324 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	130 mm
Šířka plotny	74 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	110 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	50 mm
Průměr otvoru plotny	10,5 mm

SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

