



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Kappa
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	800 kg
6 公里/小时的载重	640 kg
静态载重	1600 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	245 mm
总宽度	110 mm
总重量	4.466 kg

轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
颜色	蓝色钝化
偏移量	59 mm
旋转半径	160 mm
转向干涉	320 mm
	✓
圆顶直径	111 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

技术图纸

