

# ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	150 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	128 mm
Celková hmotnost	0,897 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko, Nerezové
Osa kola	Šroub s maticí
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Tvrdost Běhoun (A)	64 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vídlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	41 mm
Průměr otáčení	242 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

