TERMÉKINFORMÁCIÓK

STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Stylea
Ház típusa	Forgóvillás görgő szakaszos fékkel
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,12 kg
Teljes szélesség	43 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerekes villa
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Ellensúlyoz	25 mm
Körbeforgás	106 mm
Kupola átmérője	23 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Grafitfekete (RAL9011)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	8 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	8 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm
Szár hossza	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140

Rendelési szám 00078572

Termékrajzok

