PURETECH

FVP300x85-25

EAN 4031582429732



ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Fonte
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	85 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	92 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●○○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	960 kg
Capacité de charge à 6 km/h	800 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1920 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	14.44 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP300x85-25

EAN 4031582429732

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



PURETECH

FVP300x85-25

EAN 4031582429732

