

KAPPA

9682TOO200P63 CL67

EAN 4031582316018

Rendelési szám 00830637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|--|
| Termék neve | Kappa |
| Ház típusa | Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 1200 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 1000 kg |
| Statikus teherbírás | 2000 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 245 mm |
| Teljes szélesség | 116 mm |
| Összsúly | 4,51 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágó | Siklócsapágó |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Természetes fehér |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 200 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|---|
| Anyag | Ötött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 59 mm |
| Körbeforgás | 160 mm |
| Körbeforgás | 320 mm |
| | ✓ |
| Kupola átmérője | 111 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 135 mm |
| Talplemez szélessége | 110 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

KAPPA

9682TOO200P63 CL67

EAN 4031582316018

Rendelési szám 00830637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

